

Cellit

Technische Daten im Überblick

Betrieb

Hypoxie	10 – 16% Sauerstoffkonzentration (Cellit Expert 9 – 16%)
Normoxie	21% Sauerstoffkonzentration
Hyperoxie	36% Sauerstoffkonzentration
Behandlungsdauer	max. 90 Minuten
Überwachungswerte	Puls, SpO ₂ , O ₂
SpO ₂ -Messbereich	1 – 100%
Herzfrequenz-Messbereich	25 – 240 Schläge pro Minute
Safety-Cut-Off-Grenze	79% (Cellit Expert 74%)
Alarmanzeige und Signale	akustisch
Lautstärke im Betrieb	max. 45 dB

Abmessungen

Gewicht	ca. 40 kg
Abmessungen	B 350 x T 350 x H 735 mm
Bildschirm	farbiger Touchscreen mit Diagonale 7" / 17,8 cm, Auflösung 600 x 800 Pixel

Energieversorgung

Netzspannung	230 V, 50 Hz (Standard) / 115 V, 60 Hz
Geräteschutz	Geräteschutzklasse / Schutzgrad IP30
Sicherungen	T6.3AL250V
Ein-/Aus-Schalter	innerhalb des Bedienfelds



Haben Sie Fragen oder Wünsche?

Wir beraten Sie gerne!

Fit 4 Life AG Hardstrasse 10, CH-5301 Siggenthal-Station
+41 56 268 67 78, ihht@fit4life.ch, www.fit4life.ch